

0,5-4L Rotationsverdampfer

Artikelnummer: KE-2



Einführung

Trennen Sie „niedrig siedende“ Lösungsmittel effizient mit einem 0,5-4-Liter-Rotationsverdampfer. Entwickelt mit hochwertigen Materialien, Teflon+Viton-Vakuumdichtung und PTFE-Ventilen für einen kontaminationsfreien Betrieb.

[Mehr erfahren](#)

Modell	KRE-202B
Verdampferkolben	0,5-4 l/3 kg
Kondensator	Vertikal/Diagonal
Vakuumgrad	≤2kPa/h
Vakuumversiegelung	Teflon+Viton-Dichtung
Geschwindigkeitskontrolle	Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung per Knopfdruck
Rotationsgeschwindigkeit	20-280 U/min
Rotierende Kraft	60W
Heizleistung	1,3 kW
Heizbereich	0-99°C
Temperaturgenauigkeit	±2°C
Hebemethode	Elektrisch
Hubweg	180mm
Spritzschutzgerät	Transparente PP-Abdeckung (optional)
Sicherheitsschutz	Überstrom-/Erdschluss-/Übertemperaturschutz
Stromversorgung	110-240 V, 50/60 Hz
Arbeitsumfeld	5-35°C
Maße	550*575*415mm
Gewicht	20-22 kg