

# 10-50L Rotationsverdampfer

Artikelnummer: KE-50



## Einführung

Trennen Sie niedrigsiedende Lösungsmittel effizient mit dem KT-Rotationsverdampfer. Garantierte Leistung durch hochwertige Materialien und flexible Modulbauweise.

[Mehr erfahren](#)

Modell	KRE-2010	KRE2020	KRE2050
Verdampferkolben	10L	20L	50L
Flaschengröße	ø50/125mm	ø125mm	ø125mm
Verdampfungsgeschwindigkeit	3,2 l/h bei H2O	5L/H durch H2O	9L/H bei H2O
Recyclingflasche	5L	10L	20L
Vakuumgrad	≤2kPa/h		
Vakuumversiegelung	Teflon+Viton-Dichtung		
Geschwindigkeitskontrolle	Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung per Knopfdruck		
Motorleistung	90W	120W	180W
Rotationsgeschwindigkeit	0-120 U/min		
Hebemethode	Elektrisch		
Hubweg	180mm		
Heizleistung	3KW		
Heizbereich	0-99°C		
Temperaturgenauigkeit	±1°C		
Spritzschutzgerät	Transparente PP-Abdeckung (optional)		
Sicherheitsschutz	Überstrom-/Erdschluss-/Übertemperaturschutz		
Arbeitsumfeld	5-35°C		
Stromversorgung	110-440 V, 50/60 Hz		
Gesamtabmessungen	1050*580*1950mm	1100*600*2100mm	1300*720*2300mm