

1700°C Muffelofen

Artikelnummer: KT-17M



Introduction

Mit unserem 1700°C Muffelofen erhalten Sie eine hervorragende Wärmeregulung. Ausgestattet mit intelligentem Temperatur-Mikroprozessor, TFT-Touchscreen-Steuerung und fortschrittlichen Isoliermaterialien für präzises Erhitzen auf bis zu 1700 °C. Jetzt bestellen!

[Mehr erfahren](#)

| Modell des Ofens | | KT-17M | |
|--|------------------------|---|------------------------|
| Max. Temperatur | | 1700°C | |
| Konstante Arbeitstemperatur | | 1600°C | |
| Material der Kammer | | Japanische Tonerdefaser | |
| Heizelement | | Molybdän-Disilizid | |
| Heizrata | | 0-20°C/min | |
| Temperaturfühler | | Thermoelement Typ B | |
| Temperaturregler | | Digitaler PID-Regler/PID-Regler mit Touchscreen | |
| Genauigkeit der Temperaturregelung | | ±1°C | |
| Gleichmäßigkeit der Temperatur | | ±5°C | |
| Elektrische Versorgung | | AC110-220V,50/60HZ | |
| Standard-Kammergrößen Lagerbestände | | | |
| Kammergröße (mm) | Effektives Volumen (L) | Kammergröße (mm) | Effektives Volumen (L) |
| 100x100x100 | 1 | 300x300x400 | 36 |
| 120x120x130 | 2 | 400x400x400 | 64 |
| 150x150x200 | 4.5 | 500x500x500 | 125 |
| 200x200x200 | 8 | 600x600x600 | 216 |
| 200x200x300 | 12 | 800x800x800 | 512 |
| Kundenspezifische Größen und Volumen werden akzeptiert | | | |

| Nr. | Beschreibung | Menge |
|-----|----------------------------|-------|
| 1 | Ofen | 1 |
| 2 | Thermoblock | 1 |
| 3 | Tiegelzange | 1 |
| 4 | Hitzebeständiger Handschuh | 1 |
| 5 | Betriebshandbuch | 1 |