

1700°C Muffelofen

Artikelnummer: KT-17M



Einführung

Mit unserem 1700°C Muffelofen erhalten Sie eine hervorragende Wärmeregulierung. Ausgestattet mit intelligentem Temperatur-Mikroprozessor, TFT-Touchscreen-Steuerung und fortschrittlichen Isoliermaterialien für präzises Erhitzen auf bis zu 1700 °C. Jetzt bestellen!

[Mehr erfahren](#)

Modell des Ofens		KT-17M	
Max. Temperatur	1700°C		
Konstante Arbeitstemperatur	1600°C		
Material der Kammer	Japanische Tonerdefaser		
Heizelement	Molybdän-Disilizid		
Heizrata	0-20°C/min		
Temperaturfühler	Thermoelement Typ B		
Temperaturregler	Digitaler PID-Regler/PID-Regler mit Touchscreen		
Genauigkeit der Temperaturregelung	±1°C		
Gleichmäßigkeit der Temperatur	±5°C		
Elektrische Versorgung	AC110-220V,50/60HZ		
Standard-Kammergrößen Lagerbestände			
Kammergröße (mm)	Effektives Volumen (L)	Kammergröße (mm)	Effektives Volumen (L)
100x100x100	1	300x300x400	36
120x120x130	2	400x400x400	64
150x150x200	4.5	500x500x500	125
200x200x200	8	600x600x600	216
200x200x300	12	800x800x800	512
Kundenspezifische Größen und Volumen werden akzeptiert			

Nr.	Beschreibung	Menge
1	Ofen	1
2	Thermoblock	1
3	Tiegelzange	1
4	Hitzebeständiger Handschuh	1
5	Betriebshandbuch	1