

# 2200 °C Wolfram-Vakuumofen

Artikelnummer: KT-VT



## Einführung

Erleben Sie den ultimativen Ofen für feuerfestes Metall mit unserem Wolfram-Vakuumofen. Kann 2200°C erreichen und eignet sich perfekt zum Sintern von Hochleistungskeramik und hochschmelzenden Metallen. Bestellen Sie jetzt für hochwertige Ergebnisse.

[Mehr erfahren](#)

Ofenmodell	KT-VT		
Max. Temperatur	2200 °C		
Konstante Arbeitstemperatur	2100 °C		
Kammerisolationsmaterial	Wolfram hitzebeständig		
Heizkörper	Wolframspule/-geflecht		
Erwärmungsrate	0-10°C/min		
Temperatursensor	T/R-Thermoelement und Infrarot-Thermometer		
Temperaturregler	Touchscreen-PID-Regler mit SPS		
Genauigkeit der Temperaturregelung	±1°C		
Stromversorgung	AC110-440V, 50/60HZ		
<b>Standardkammergrößen</b>			
Modell	Kammergröße	Temperaturgleichmäßigkeit	Nennleistung
KT-VT1010	φ100x 100mm	±3°C	21 kW
KT-VT2030	φ200x 300mm		68 kW
KT-VT3050	φ300x 500mm		120 kW
KT-VT4060	φ400x 600mm		160 kW
Kundendesigngrößen und -volumina werden akzeptiert			