

## 40L Kältezirkulator

Artikelnummer: KCP-40



### Introduction

Erhalten Sie effiziente und zuverlässige Kühlleistung mit dem KinTek KCP-Umwälzkühler. Mit max. Bei einer Temperatur von -120°C ist es eine ideale Ausrüstung für unterschiedliche Arbeitsbedingungen.

[Mehr erfahren](#)

Modell	Flüssigkeitsvolumen	Arbeitstemp.	Kühlkapazität	Pumpendurchfluss	Temp. Stabilität	Schlauchanschluss	Abmessungen (mm)
KCP40-20	40L	-23-5°C	3780-1150W	70 l/min 6-8 m	+/-2°C	1/2"	1030*860*1030
KCP40-30		-32-5°C	3960-1200W				
KCP40-40		-40-5°C	4080-1270W				
KCP40-60		-63-5°C	4330-680W				
KCP40-80		-83-5°C	4679-422W				
KCP40-120		-120-5°C	4968-330W				