

# 5-50L Rotationsverdampfer

Artikelnummer: KE-10



## Einführung

Trennen Sie niedrigsiedende Lösungsmittel effizient mit dem 5-50-L-Rotationsverdampfer. Es ist ideal für Chemielabore und bietet präzise und sichere Verdampfungsprozesse.

[Mehr erfahren](#)

Modell	KR-1005	KR1010	KR1020	KR1050
Verdampferkolben	5L	10L	20L	50L
Flaschengröße	ø50mm	ø50/125mm	ø125mm	ø125mm
Verdampfungsgeschwindigkeit	2L/H durch H <sub>2</sub> O	3,2 l/h bei H <sub>2</sub> O	5L/H durch H <sub>2</sub> O	9L/H bei H <sub>2</sub> O
Recyclingflasche	3L	5L	10L	20L
Kondensator	Vertikal	Diagonale		
Vakuumgrad	≤2kPa/h			
Vakuumversiegelung	Teflon+Viton-Dichtung			
Geschwindigkeitskontrolle	Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung per Knopfdruck			
Motorleistung	250W			
Rotationsgeschwindigkeit	20-140 U/min	20-130 U/min		20-110 U/min
Hebemethode	Elektrisch			
Hubweg	150mm	160mm	190mm	180mm