


## Anti-Riss-Pressform

Artikelnummer: PML



### Einführung

Die Anti-Riss-Pressform ist eine spezielle Ausrüstung, die für das Formen verschiedener Formen und Größen von Folien unter hohem Druck und elektrischer Erwärmung entwickelt wurde.

[Mehr erfahren](#)

Modell des Geräts	PMT
Form der Probe	
Erwärmung der Matrize	Legierter Werkzeugstahl :Cr12MoV
Härte des Eindringkörpers	HRC60-HRC62
Größe der Probe	Φ6[Φ8[Φ10[Φ15[Φ20mm (M)
Tiefe des Hohlraums	40mm (N)
Abmessungen	Φ98*120mm(L*H)
Gewicht	5Kg
Diagramm der hydraulischen Pulverpresse Größe	