

Automatische Labor-Heißpressmaschine

Artikelnummer: PZAH



Einführung

Automatische Präzisions-Heißpressen für Labore
- ideal für Materialtests, Verbundwerkstoffe und F&E. Anpassbar, sicher und effizient.
Kontaktieren Sie KINTEK noch heute!

[Mehr erfahren](#)

Parameter	120×120	180×180	200×200	300×300	400×400	500×500
Heiztemperatur/Leistung	Raumtemperatur - 300°C/1.6KW Raumtemperatur - 500°C/2KW Raumtemperatur - 800°C/4.5KW	Raumtemperatur - 300°C/2.2KW Raumtemperatur - 500°C/3.4KW Raumtemperatur - 800°C/ 6KW	Raumtemperatur - 300°C/2.2KW Raumtemperatur - 500°C/3.4KW Raumtemperatur - 800°C/ 6KW	Raumtemperatur - 300°C/3KW Raumtemperatur - 500°C/4.5KW	Raumtemperatur - 300°C/4KW Raumtemperatur - 500°C/ 6KW	Raumtemperatur - 300°C/10KW Raumtemperatur - 500°C/ 16KW
Heizung	(300°C), (500°C), (800°C)	(300°C), (500°C), 6KW (800°C)	2,2KW (300°C), 3,4KW (500°C), 6KW (800°C)	3KW (300°C), 4,5KW (500°C)	4KW (300°C), 6KW (500°C)	1
Druckbereich	0,01-5,0 Tonnen	0,01-25 Tonnen	0,01-25 Tonnen	0,01-30 Tonnen	0,01-50 Tonnen	0,01-60 Tonnen
Genauigkeit des Drucks	0,01 Tonnen					
Anzeige	7-Zoll (IPS HD) Touchscreen					
Metalltasten	Versilberte Kontakte, >100.000 Zyklen					
Sicherheit	Plexiglas-Tür + Not-Aus					
Diagramme	Anzeige der Betriebsgrafik, USB-Excel-Export					
Programmsteuerung	Bis zu 18 Schritte					
Wasserkühlung	Manuelle + automatische Schnellkühlung					
Einstellung der Geschwindigkeit	Einstellbare Druck-/Temperaturrampensätze					
Fernsteuerung	Optional Computer erforderlich					
Größe des Tablett	120 x 120 (m×n)	180 x 180 mm(m×n)	200 x 200 mm(m×n)	300 x 300 mm(m×n)	400 x 400 mm(m×n)	500 x 500 mm(m×n)
Arbeitsbereich	130 x 55 mm	210 x 65 mm	210 x 65 mm	320 x 70 mm	420 x 90 mm	520 x 100 mm
Stromzufuhr	220V/110V (anpassbar)					
Produktabmessungen/Gewicht	350x350x580 mm / 75 kg	480x480x750 mm / 200 kg	480x480x750 mm / 200 kg	580x580x1180 mm / 580 kg	680x680x1280 mm / 1130 kg	780x780x1350 mm / 1808 kg
Abmessungen/Gewicht der Verpackung	725x620x890 mm / 84 kg	725x620x890 mm / 236 kg	725x620x890 mm / 236 kg	900x800x1400 mm / 650 kg	900x800x1400 mm / 1200 kg	900x800x1400 mm / 1920 kg