

Batterie-Innenwiderstandstester

Artikelnummer: BC-08



Einführung

Die Hauptfunktion des Batterie-Innenwiderstandstesters besteht darin, die Ladefunktion, Entladefunktion, den Innenwiderstand, die Spannung, die Schutzfunktion, die Kapazität, den Überstrom und die Kurzschlusschutzzeit zu testen.

[Mehr erfahren](#)

Funktion	Bereich	Messbereich	Auflösung	Messzeit	Präzision
Innenwiderstand	200 mΩ	2-200 mΩ	0,1m g	10 ms	±0,5 mΩ
	2Ω	1mΩ-2Ω	1mΩ	10 ms	± 1mΩ
Stromspannung	5V	0-4,999 V	0,001 V	10 ms	±0,001 V
	50V	0-49,99 V	0,01V	10 ms	±0,01V