

Dichtung Des Knopfatteriegehäuses

Artikelnummer: BC-02



Einführung

Die Dichtung verhindert die Verformung des Innenmaterials und das Federblech sorgt für einen festen Kontakt im Inneren der Batterie, um ein Lösen zu verhindern.

[Mehr erfahren](#)

Modellspezifikationen	Spezifikationen (Durchmesser*Dicke)
CR20-Dichtung	φ15,8*0,5mm
	φ15,8*1,0mm
	φ15,8*1,5mm
	φ16,1*0,5mm
	φ16,1*0,8mm
CR24-Dichtung	φ16,2*1,5mm
	φ19,0*1,0mm
	φ20,0*0,4mm