

# Knopfbatterie 2T Drücken

Artikelnummer: PCBP



## Einführung

Bereiten Sie Proben effizient mit unserer 2T-Knopfbatteriepresse vor. Ideal für Materialforschungslabore und die Produktion im kleinen Maßstab. Geringer Platzbedarf, leicht und vakuumkompatibel.

[Mehr erfahren](#)

Instrumentenmodell	PCBP-2T (manuell)	Instrumentenmodell	PCBP-1.5T (Automatisch)
Druckbereich	0-2T (0-25MPa)	Druckbereich	50-1500kg
Kolbendurchmesser	Φ32mm (d)	Druckbeaufschlagungsprozess	Programmdruckaufbau - Programmdruckzeitgesteuerte Druckentlastung
Integrale Struktur	Keine dichtende Verbindung, Ölleckage reduziert	Druckhaltezeit	0-999 Sekunden
Druckanzeige	Druck- und Druckintensitätsanzeige	Druckumwandlung	Das Programm stellt die Form automatisch so um, dass sie dem Druck standhält
Standardmatrize	Verpackungsmatrize der Serie CR20	LCD Bildschirm	4,3-Zoll-LCD-Bildschirm
Siegelstempel	CR16, CR20, CR24, CR30 optional	Dichtungsform	Optional CR16, CR20, CR24, CR30 usw
Dichtungsdruck	0,8-1,2 Tonnen	Form zum Entfernen der Schale	Optional CR16, CR20, CR24, CR30 usw
Demontagewerkzeug	CR16, CR20, CR24 optional	Standardform	Standard-Verpackungsform der Serie CR20
Demontagedruck		Außenmaße	220x240x380 (LXBXH)
Maße	210x165x290mm (LxBxH)	Stromversorgung der Ausrüstung	220 V (50 Hz/60 Hz)
Gewicht	12 kg	Gewicht der Ausrüstung	35kg