

## Dental-Sinterofen Am Behandlungsstuhl Mit Transformator

Artikelnummer: KT-DS10



### Einführung

Erleben Sie erstklassiges Sintern mit dem Chairside-Sinterofen mit Transformator. Einfach zu bedienen, geräuschlose Palette und automatische Temperaturkalibrierung. Jetzt bestellen!

[Mehr erfahren](#)

Heizgeschwindigkeit	200°C/min max. (392°F/Minute)
Maximale Temperatur	1530°C
Maximale Temperaturhaltezeit	2 Stunden
Stromversorgung	100-120 V, 50/60 Hz, 230 V, 50/60 Hz
Nennstrom	14,5 Ampere bei 110 V, 7,0 Ampere bei 230 V
Nennleistung	maximal 1500 W
Abmessungen	H27cm x B36cm x T56cm
Brennkammerdurchmesser	9 cm (3,5 Zoll)
Reingewicht	20 kg
Gewicht mit Verpackung	25,5 kg