


Bewertung Der Elektrolytischen Beschichtung Der Zelle

Artikelnummer: ELEC



Einführung

Sind Sie auf der Suche nach Elektrolysezellen mit korrosionsbeständiger Beschichtung für elektrochemische Experimente? Unsere Zellen zeichnen sich durch vollständige Spezifikationen, gute Abdichtung, hochwertige Materialien, Sicherheit und Haltbarkeit aus. Außerdem lassen sie sich leicht an Ihre Bedürfnisse anpassen.

[Mehr erfahren](#)

Spezifikationen	8/30/50/80ml
Anwendbarer Temperaturbereich	0 ~ 60°C
Reaktionsfläche	0,5~ 2cm ²
Werkstoff	Borglas + PTFE
Öffnungsloch der Elektrolysezelle	Zwei Elektrodenlöcher (einschließlich Graphitstab-Elektrode*1 Silberchlorid-Elektrode*1)