

Kupferschaum

Artikelnummer: BC-25



Einführung

Kupferschaum hat eine gute Wärmeleitfähigkeit und kann in großem Umfang zur Wärmeleitung und Wärmeableitung von Motoren/Elektrogeräten und elektronischen Bauteilen verwendet werden.

[Mehr erfahren](#)

Öffnung:	0,1 mm-10 mm (5-130 ppi)
Porosität:	50 %-98 %
Durchgangslochrate:	≥98 %
Anzahl der Löcher in Zoll:	110 (110PPI)
Schüttdichte:	0,1-0,8 g/cm ³
Flächendichte G/M ² :	280-3000 (±30-200)
Dicke (MM):	0,1-40 (0,05-1,0)
Anzahl Löcher PPI:	13~1300(±5~10)
Abmessungen Länge/Breite/Dicke (MM):	70≤Länge und Breite