

Dentaler Vakuumpressofen

Artikelnummer: KT-DP10



Einführung

Erhalten Sie präzise zahnmedizinische Ergebnisse mit dem Dental-Vakuumpressofen. Automatische Temperaturkalibrierung, geräuscharmes Tablett und Touchscreen-Bedienung. Jetzt bestellen!

[Mehr erfahren](#)

Heizgeschwindigkeit	200°C/min max. (392°F/Minute)
Maximale Temperatur	1200°C max. (2283°F)
Maximale Temperaturhaltezeit	2 Stunden
Vakuumniveau	1-101 %
Stromversorgung	100-120 V, 50/60 Hz, 230 V, 50/60 Hz
Nennstrom	14,5 Ampere bei 110 V, 7,0 Ampere bei 230 V
Nennleistung	maximal 1500 W
Abmessungen	H27cm x B36cm x T70cm
Brennkammerdurchmesser	9 cm (3,5 Zoll)
Reingewicht	23 kg
Gewicht mit Verpackung	26,5 kg