

# Doppelschichtige Wasserbad-Elektrolysezelle

Artikelnummer: ELCWD



## Einführung

Entdecken Sie die temperierbare Elektrolysezelle mit doppelschichtigem Wasserbad, Korrosionsbeständigkeit und Individualisierungsmöglichkeiten. Vollständige Spezifikationen enthalten.

[Mehr erfahren](#)

Spezifikation	50 ml ~ 250 ml
Anwendbarer Temperaturbereich	0 ~ 60°C
Versiegelte Form	Faden + Schürze
Material	Borglas + PTFE
Loch in der Elektrolytzelle	Drei Elektrodenlöcher (6 mm), zwei Luftlöcher (3 mm) und kundenspezifische Öffnungen sind verfügbar
Spezifikation	50 ml ~ 500 ml
Anwendbarer Temperaturbereich	0 ~ 60°C
Material	Borglas + PTFE
Loch in der Elektrolytzelle	Drei Elektrodenlöcher (6 mm), kundenspezifische Öffnungen sind verfügbar