

Schnellveraschungsförderkette Hochtemperatur-Förderkette Für Schnell-Veraschungsöfen

Artikelnummer: KT-LT



Einführung

Entdecken Sie unsere erstklassige Förderkette für Schnell-Veraschungsanalysatoren aus hitzebeständiger Nickel-Chrom-Legierung für den kontinuierlichen Einsatz in Kohleprüföfen, die noch heute eine außergewöhnliche Zugfestigkeit, Hochtemperatur-Oxidationsbeständigkeit, Formstabilität und eine verlängerte Lebensdauer in anspruchsvollen Laborabläufen gewährleistet.

[Mehr erfahren](#)