

Filterprüfmaschine (Fpv)

Artikelnummer: RPM-06



Einführung

Diese Maschine ist für die Prüfung der Dispersionseigenschaften von Polymeren wie Pigmenten, Additiven und Masterbatches durch Extrusion und Filtration geeignet.

[Mehr erfahren](#)

Modell-Nr.	RPM-06A	RPM-06B
Steuerungssystem	Computer-Steuerung	
Durchmesser der Schnecke	20□25□30mm (oder kundenspezifisch)	
Leistung des Hauptmotors	4KW (oder kundenspezifisch)	
Verhältnis von Länge zu Durchmesser (L/D)	28:1	
Rpm Schneckendrehzahl	0-95 U/min Frequenzumwandlung Drehzahlregelung	
Drucksensor	0-35Mpa	
Filter	Gemäß der Norm EN13900-5:2005	Gemäß ASTM-Norm
Äußere Abmessungen mm(B*T*H)	1553*650*1350mm	1553*650*1350mm
Gewicht (kg)	Ungefähr 350kg	Ungefähr300kg
Stromversorgung	3φ□AC380V	