

# Flache Korrosionselektrolysezelle

Artikelnummer: ELEFC



## Einführung

Entdecken Sie unsere flache Korrosionselektrolysezelle für elektrochemische Experimente. Mit außergewöhnlicher Korrosionsbeständigkeit und vollständigen Spezifikationen garantiert unsere Zelle optimale Leistung. Unsere hochwertigen Materialien und die gute Versiegelung sorgen für ein sicheres und langlebiges Produkt, und es stehen individuelle Anpassungsmöglichkeiten zur Verfügung.

[Mehr erfahren](#)

Spezifikationen	350 ml, kann individuell angepasst werden
Anwendbarer Temperaturbereich	0 ~ 70°C
Siegelform	TSilikon-Gummidichtung
Material	Borglas + PTFE
Loch	drei Mahlmünder + zwei Pagodenmünder mit innerer Zirkulation
Spezifikationen	350 ml, kann individuell angepasst werden
Anwendbarer Temperaturbereich	0 ~ 100°C
Material	Borglas + PTFE
Loch	Drei Mahlmund, zwei Zirkulation + Wasserbad