

Elektrolysezelle Typ H - Typ H / Dreifach

Artikelnummer: ELCH



Einführung

Erleben Sie die vielseitige elektrochemische Leistung unserer elektrolytischen H-Zelle. Wählen Sie zwischen Membran- oder Nicht-Membran-Dichtungen, 2-3 Hybrid-Konfigurationen. Erfahren Sie jetzt mehr.

[Mehr erfahren](#)

Spezifikation	30ml~ 500ml
Anwendbarer Temperaturbereich	0 ~ 60°C
Anwendbare Membranfläche	15mm (kann angepasst werden)
Werkstoff	Borglas + PTFE
Elektrolytische Zelle Stanzen	Drei Elektrodenlöcher (6mm) Vier Gaslöcher (3mm) können kundenspezifisch geöffnet werden

Spezifikation	30ml~ 500ml
Anwendbarer Temperaturbereich	0 ~ 60°C
Anwendbare Membranfläche	0,5cm2/1cm2
Werkstoff	Borglas + PTFE
Stanzen der elektrolytischen Zelle	Drei Elektrodenlöcher (6mm) Sechs Luftlöcher (3mm) können angepasst werden