

Hochtemperaturbeständiger Rührstab Aus Borosilikatglas/Stromableitung Laborglasstab

Artikelnummer: KTG-2



Einführung

In chemischen Experimenten verwendeter, glasartiger, dünner und langer, stabförmiger einfacher Rührer, auch Glasstab genannt.

[Mehr erfahren](#)

Technische Daten	Durchmesser	Länge	Verpackungsmenge
Durchmesser 4mm Länge 150mm	4mm	150 mm	10 Stück/Packung
Durchmesser 4mm Länge 200mm	4mm	200mm	10 Stück/Packung
Durchmesser 4mm Länge 250mm	4mm	250mm	10 Stück/Packung
Durchmesser 5mm Länge 150mm	5 mm	150mm	10 Stück/Packung
Durchmesser 5mm Länge 200mm	5 mm	200mm	10 Stück/Packung
Durchmesser 5mm Länge 250mm	5 mm	250mm	10 Stück/Packung
Durchmesser 5mm Länge 300mm	5 mm	300mm	10 Stück/Packung
Durchmesser 6mm Länge 150mm	6mm	150mm	10 Stück/Packung
Durchmesser 6mm Länge 200mm	6mm	200mm	10 Stück/Packung
Durchmesser 6mm Länge 250mm	6mm	250mm	10 Stück/Packung
Durchmesser 6mm Länge 300mm	6mm	300mm	10 Stück/Packung
Durchmesser 7mm Länge 150mm	7mm	150mm	10 Stück/Packung
Durchmesser 7mm Länge 200mm	7mm	200mm	10 Stück/Packung
Durchmesser 7mm Länge 300mm	7mm	300mm	10 Stück/Packung
Durchmesser 8mm Länge 150mm	8mm	150mm	10 Stück/Packung
Durchmesser 8mm Länge 200mm	8mm	200mm	10 Stück/Packung
Durchmesser 8mm Länge 300mm	8mm	300mm	10 Stück/Packung
Durchmesser 10mm Länge 150mm	10mm	150mm	10 Stück/Packung
Durchmesser 10mm Länge 200mm	10mm	200mm	10 Stück/Packung
Durchmesser 10mm Länge 300mm	10mm	300mm	10 Stück/Packung
Durchmesser 10mm Länge 400mm	10mm	400mm	10 Stück/Packung