

# Horizontale Planeten-Kugelmühle

Artikelnummer: KT-P400H



## Introduction

Verbessern Sie die Gleichmäßigkeit der Proben mit unseren horizontalen Planetenkugelmühlen. Die KT-P400H reduziert die Probenablagerung und die KT-P400E ist multidirektional einsetzbar. Sicher, bequem und effizient mit Überlastungsschutz.

[Mehr erfahren](#)

Prinzip des Schleifens	Schlag- und Reibungskraft
Geeignete Materialien	Kleine und mittel-niedrige Härte; spröde; trocken oder nass
Eingangsgröße der Materialien	
Ausgangsgröße der Materialien	0,1-20 µm
Volumen der Verarbeitung	
Drehzahl des Mahlbeckers	0-900 U/min
Material des Mahlbeckers	Wolframkarbid; Keramisch; Achat; Rostfreier Stahl; Gehärteter Stahl; Nylon, etc.
Anzahl von Mahlbechern	4 Stück
Volumen des Mahlbeckers	100 ml
Material der Mahlkugel	Wolframkarbid; Zirkoniumdioxid; Tonerde; Achat; Rostfreier Stahl, etc.
Leistung des Motors	250W
Netto Gewicht	35 kg
Abmessungen	L320 * B410 * H510 mm
Schutzart	IP65
Qualitätsnormen	CE