

Ito/Fto-Glaslagergestell/Umsetzergestell/Siliziumwafer-Lagergestell

Artikelnummer: PTFE-18



Einführung

ITO/FTO-Glaslagergestell/Umsetzergestell/Siliziumwafer-Lagergestell kann für die Versandverpackung, den Umsatz und die Lagerung von Siliziumwafern, Chips, Germaniumwafern, Glaswafern, Saphirwafern, Quarzglas und anderen Materialien verwendet werden.

[Mehr erfahren](#)

Modell	4 Zoll 25 Stück	4 Zoll 50 Stück	5 Zoll 25 Stück	5 Zoll 50 Stück	6 Zoll 25 Stück	8 Zoll 25 Stück	12 Zoll 25 Stück
Äußerer Durchmesser	122mm	122mm	149 mm	149mm	180 mm	245mm	350mm
Ohne Schwamm Innendurchmesser	110mm	110mm	138mm	138mm	*	*	320mm
Innendurchmesser des Schwamms	104 mm	104mm	127mm	127mm	*	*	300mm
Höhe	29mm	56mm	45mm	55mm	43mm	40mm	60mm

Anleitung: Dieses Produkt ist eine flache Silizium-Wafer-Box, die 25 oder 50 Stück von Produkten mit einem Durchmesser von 100mm, 125mm, 150mm, 200mm, und 300mm aufnehmen kann. Sie kann für die Versandverpackung, den Umschlag und die Lagerung von Silizium-Wafern, Chips, Germanium-Wafern, Glas-Wafern, Saphir-Wafern, Quarzglas und anderen Materialien verwendet werden.

Modell	2 Zoll 25 Stück	3 Zoll 25 Stück	4 Zoll 25 Stück	6 Zoll 25 Stück
Externe Größe	160*62*62mm	160*88*88mm	165*145*122mm	180*142*185mm
Fassungsvermögen	Kann mit 25 Teilen mit einem Durchmesser von 50 mm bestückt werden	Kann mit 25 Teilen mit einem Durchmesser von 76mm bestückt werden	Bestückbar mit 25 Teilen mit einem Durchmesser von 100mm	Kann mit 25 Stück mit einem Durchmesser von 150mm bestückt werden
Werkstoff	PP	PP	PP	PP
Farbe	Transluzent	Transluzent	Transluzent	Lichtdurchlässig
Gewicht	155g	240g	400g	600g