

## Kf Ultra-Hochvakuum Beobachtungsfenster 304 Edelstahl Flansch Hoch Borosilikatglas Schauglas

Artikelnummer: KT-VA04



### Einführung

Entdecken Sie das KF Ultra-Hochvakuum-Beobachtungsfenster: 304-Edelstahlflansch und Hochborosilikatglas-Schauglas, ideal für präzise Beobachtung in Ultrahochvakuum-Umgebungen.

[Mehr erfahren](#)

Modell	Äußerer Durchmesser	Innendurchmesser (Sichtdurchmesser)	Maximale Temperatur	Dicke	Werkstoff
KF 25	40mm	23 mm	350°C	15,5 mm	Edelstahl 304 + Borosilikat
KF 40	55mm	20mm		15,5 mm	
KF 50	75mm	34mm		16mm	