

Versiegelter Labor-Hammerbrecher Für Eine Effiziente Probenaufbereitung

Artikelnummer: KT-PCZ



Einführung

Entdecken Sie den versiegelten Labor-Hammerbrecher für eine effiziente Probenaufbereitung. Dieser Brecher ist ideal für Kohle, Metallurgie und Forschung und gewährleistet eine hohe Produktionseffizienz und Umweltfreundlichkeit.

[Mehr erfahren](#)

| Modell | Einfüllgröße (mm) | Entleerungsgröße (mm) | Produktivität (kg/h) | Motorleistung (kw) |
|-------------|-------------------|---------------------------|----------------------|--------------------|
| PCZ-180x150 | ≤50 | <6, <3, <1 (einstellbar) | <600 | 1.5 |
| PCZ-250x360 | ≤150 | <13, <6, <3 (einstellbar) | <1200 | 3 |
| PCX-180x150 | ≤50 | <3 (einstellbar) | <120 | 1.5 |