

Oszillierender Orbitalschüttler Für Laboratorien

Artikelnummer: KTL-5



Einführung

Der Orbitalschüttler Mixer-OT ist mit einem bürstenlosen Motor ausgestattet, der eine lange Betriebszeit ermöglicht. Er ist geeignet für Vibrationsaufgaben von Kulturschalen, Kolben und Bechern.

[Mehr erfahren](#)

Modell	Rührwerk-OS 2s
Spannung	AC100-240V/DC24V
Frequenz	50-60Hz
Anzeigemodus	LCD-Bildschirm
Ausgangsleistung des Motors	40W
Oszillations-Modus	Spur
Maximale Belastung	7,5 kg
Motor-Ausgangsleistung	40W
Drehzahlbereich	30-250 U/min
Motor-Typ	Bürstenloser Motor
Timing-Bereich	1min-24h oder permanent
Nettogewicht	13kg
Abmessungen	360×420×100mm