

Maschenbandofen Mit Kontrollierter Atmosphäre

Artikelnummer: KT-MB



Einführung

Entdecken Sie unseren KT-MB-Gitterbandsinterofen - perfekt für das Hochtemperaturesintern von elektronischen Komponenten und Glasisolatoren. Erhältlich für Umgebungen mit offener oder kontrollierter Atmosphäre.

[Mehr erfahren](#)

Modell	KT-MB20	KT-MB30	KT-MB35	KT-MB60	KT-MB65
Arbeitstemperatur	RT-1000°C				
Genauigkeit der Regelung	±1°C				
Heizelement	FEC-Heizung				
Breite des Maschenbandes	200mm	300 mm	350 mm	600 mm	650mm
Effektive Höhe	50mm	60mm	80mm	80mm	80 mm
Anzahl der heißen Zonen	7	7	8	9	12
Gesamtlänge	7200mm	7200mm	7200mm	7650mm	13380mm
Kundenspezifische Größen und Anforderungen werden akzeptiert					