

Mini-Planeten-Kugelmühle

Artikelnummer: KT-P400



Introduction

Entdecken Sie die KT-P400 Desktop-Planetenkugelmühle, die sich ideal zum Mahlen und Mischen kleiner Proben im Labor eignet. Genießen Sie die stabile Leistung, die lange Lebensdauer und den praktischen Nutzen. Zu den Funktionen gehören Zeitsteuerung und Überlastungsschutz.

[Mehr erfahren](#)

Prinzip des Schleifens	Schlag- und Reibungskraft
Geeignete Materialien	Kleine und mittel-niedrige Härte; Spröde; Trocken oder nass
Einganggröße der Materialien	< 2 mm
Ausgangsgröße der Materialien	0,1-20 µm
Verarbeitungsvolumen	< 400 ml
Drehzahl des Mahlbeckers	0-900 U/min
Material des Mahlbeckers	Wolframkarbid; Keramisch; Achat; Rostfreier Stahl; Gehärteter Stahl; Nylon, usw.
Anzahl von Mahlbechern	4 Stück
Volumen des Mahlbeckers	< 100 ml
Material der Mahlkugel	Wolframkarbid; Zirkoniumdioxid; Tonerde; Achat; Rostfreier Stahl, etc.
Leistung des Motors	250W
Netto Gewicht	35 kg
Abmessungen	L500 * B300 * H350 mm
Schutzart	IP65
Qualitätsstandards	CE