

Mini-SS-Hochdruckreaktor

Artikelnummer: KV-3H



Einführung

Mini-SS-Hochdruckreaktor - Ideal für Medizin, Chemie und wissenschaftliche Forschung. Programmierbare Heiztemperatur und Rührgeschwindigkeit, bis zu 22Mpa Druck.

[Mehr erfahren](#)

Modell	25ml	50ml	100ml	250ml	500ml
Material des Reaktors	304/316L Edelstahl				
Arbeitstemperatur	260°C				
Max.Arbeitsdruck	22Mpa				
Heizverfahren	Modularer Heizmantel				
Heizleistung	600W		800W		
Rührer-Methode	Magnetisches Rühren/Maschinelles Magnetrion-Kupplungsrühren				
Armaturen	Einlass-/Auslassventile, Manometer, Thermometer				