

Mini-SS-Hochdruckreaktor

Artikelnummer: KV-3H



Einführung

Mini-SS-Hochdruckreaktor – ideal für die Medizin-, Chemie- und wissenschaftliche Forschungsindustrie. Programmierte Heiztemperatur und Rührgeschwindigkeit, bis zu 22 MPa Druck.

[Mehr erfahren](#)

Modell	25 ml	50 ml	100 ml	300 ml	500 ml
Reaktormaterial	Edelstahl 304/316L				
Arbeitstemperatur	260 °C				
Max. Arbeitsdruck	22 MPa				
Heizmethode	Modularer Heizmantel				
Wärmeleistung	600W		800W		
Rührmethode	Magnetisches Rühren/Mechanisches Magnetrion-Kopplungsrühren				
Passend zu	Einlass-/Auslassventile, Manometer, Thermometer				