

# Offene Mischmühle Für Gummizerkleinerer Offene Zweiwalzenmühle

Artikelnummer: RPM-04



## Einführung

Die Gummiverarbeitungsmaschine ist für das Mischen und Dispergieren von hochmolekularen Polymeren wie Gummi, Kunststoffrohstoffen, Pigmenten, Masterbatches usw. konzipiert.

[Mehr erfahren](#)

Modell-Nr.	RPM-04A	RPM-04B	RPM-04C
Geschwindigkeit der Rolle	Feste Geschwindigkeit	Einfacher Frequenzumrichter	Zweifach-Frequenzumrichter
Steuerungsmodus	PID-Steuerung oder PLC-Programmsteuerung		
Größe der Rolle	120*350mm (oder kundenspezifisch)		
Heizungs-Modus	elektrische Heizung / Ölheizung		
Kühlung	Keine Kühlung oder Leitungswasserkühlung (optional)		
Einstellung des Walzenspaltes	Manuelle oder elektrische Spaltverstellung		
Flipping-Modus	Manuelles oder automatisches Wenden		
Sicherheitseinrichtung	Rücklaufsperre oder Notöffnungssystem		
Motorleistung	0.75KW oder kundenspezifisch * 1	0.75KW oder kundenspezifisch * 2	
Volumen (BxTxH)	1100*560*1150mm		
Gewicht (kg)	400kg	450kg	
Stromversorgung	3~AC380V		

Sondermodelle können nach Kundenwunsch entworfen und hergestellt werden.