

Leistungsstarke Kunststoff-Zerkleinerungsmaschine

Artikelnummer: KT-HX



Einführung

Die leistungsstarken Kunststoffzerkleinerungsmaschinen von KINTEK verarbeiten 60-1350 KG/h verschiedener Kunststoffe, ideal für Labor und Recycling. Langlebig, effizient und anpassbar.

[Mehr erfahren](#)

Modell	180	250	300	400	500	600	700	800
Brechleistung KG/H	60-110	160-210	215-320	270-480	420-730	470-820	580-950	670-1350
Spannung V	220/380V	380V						
Motorleistung KW	2.2	4	5.5	7.5	11	15	22	30
Motorleistung HP	3	5	7.5	10	15	20	30	40
Rotationsdurchmesser MM	195	220	220	220	250	275	310	380
Anzahl der Flügel	6+2	9+2	9+2	12+2	15+2	18+4	21+4	24+4
Anzahl der Klauenblätter	Keine	12+2	15+2	18+2	21+2	27+4	Keine	Keine
Anzahl der flachen Klingen	Keine	3+2	3+2	3+2	6+2	6+4	6+4	6+4
Blendenöffnung MM	6	8	8	8	10	10	12	12
Größe der Einfüllöffnung MM	180×180	260×180	310×220	420×250	510×280	610×310	720×420	820×470
Gesamtabmessungen CM	75×55×95	95×63×102	105×68×120	114×80×128	140×102×152	150×114×160	155×124×185	185×140×202
Gewicht der Maschine KG	125	230	320	440	580	750	1000	1450