

## Ptfe-Messkolben/Stark Säure- Und Laugenbeständig, Hochtemperaturbeständig, Korrosionsbeständig

Artikelnummer: PTFE-25



### Einführung

Der PTFE-Messkolben, eine robuste Alternative zu Glas- und PP-Kolben, eignet sich hervorragend für die Messung saurer und alkalischer Flüssigkeiten. Dieser Kolben zeichnet sich durch seine chemische Inertheit, Transluzenz und große Volumenoptionen aus und gewährleistet einen nicht auslaugbaren, extrem sauberen Hintergrund. Die antihafbeschichtete Oberfläche vereinfacht die Reinigung und Wartung und macht sie ideal für raue Laborbedingungen.

[Mehr erfahren](#)

Modell	Oberer Außendurchmesser(mm)	Flaschendurchmesser(mm)	Höhe bis zur Flaschenmündung(mm)	Höhe einschließlich Flaschendeckel(mm)	Gewicht(g)
12ml	15.6	37	70.5	84.8	40
50ml	24	48.7	87.7	104.8	74
100ml	24.5	66.1	105.9	124.8	124
250ml	27.8	83.9	143.1	159.1	232
500ml	36.7	115.8	187.1	213.2	567
1000ml	44.6	143.9	257.2	280.5	940