

Rrde Rotierende Scheiben-(Ring-Scheiben-)Elektrode / Kompatibel Mit Pine, Japanischem Als, Schweizer Metrohm Glaskohlenstoff-Platin

Artikelnummer: ELER



Einführung

Erweitern Sie Ihre elektrochemische Forschung mit unseren Rotierenden Scheiben- und Ringelektroden. Korrosionsbeständig und an Ihre spezifischen Bedürfnisse anpassbar, mit vollständigen Spezifikationen.

[Mehr erfahren](#)

Produkt-Nr.	Produktname	Länge (mm)	Isolator-Außendurchmesser (mm)	Ringabmessungen Außendurchmesser/Innendurchmesser (mm)	Scheibendurchmesser (mm)
RDE					
RDE0111	RDE GC/Glaskohlenelektrode	50	15	--	5.0
RDE0112	RDE Pt/Platin-Elektrode	50	15	--	5.0
RDE0113	RDE Au/Gold-Elektrode	50	15	--	5.0
RDE0114	RDE Cu/Kupfer-Elektrode	50	15	--	5.0
RDE0115	RDE Pd/Palladium-Elektrode	50	15	--	5.0
RDE0116	RDE Ti/Titan-Elektrode	50	15	--	5.0
RDE0211	RDE PTFE-Isolator/GC-Elektrode	50	15	6.0	5.0
RDE0212	RDE PTFE-Isolator/Pt-Elektrode	50	15	6.0	5.0
RDE0213	RDE PTFE-Isolator/Au-Elektrode	50	15	6.0	5.0
RRDE					
RRDE0311	RRDE PTFE-Isolator/GC-Scheibe + Pt-Ring	50	15	7.92 / 6.25	5.61
RRDE0312	RRDE Pt-Scheibe + Pt-Ring	50	15	7.92 / 6.25	5.61
RRDE0313	RRDE Au-Scheibe + Pt-Ring	50	15	7.92 / 6.25	5.61

Produkt-Nr.	Produktname	Länge (mm)	Isolator-Außendurchmesser (mm)	Scheibendurchmesser (mm)
RDE				
RDE1111	RDE GC/Glaskohlenelektrode	35	12	5.0
RDE1112	RDE Pt/Platin-Elektrode	35	12	5.0
RDE1113	RDE Au/Gold-Elektrode	35	12	5.0
RDE1114	RDE Cu/Kupfer-Elektrode	35	12	5.0
RDE1115	RDE Pd/Palladium-Elektrode	35	12	5.0

Produkt-Nr.	Produktname	Länge (mm)	Isolator-Außendurchmesser (mm)	Ringabmessungen Außendurchmesser/Innendurchmesser (mm)	Scheibendurchmesser (mm)
Produkt-Nr.	Produktname	Länge (mm)	Isolator-Außendurchmesser (mm)	Scheibendurchmesser (mm)	
Produkt-Nr.	Produktname	Länge (mm)	Isolator-Außendurchmesser (mm)	Ringabmessungen Außendurchmesser/Innendurchmesser (mm)	Scheibendurchmesser (mm)
Produkt-Nr.	Produktname	Länge (mm)	Isolator-Außendurchmesser (mm)	Spezieller Isolator-Außendurchmesser (mm)	Scheibendurchmesser (mm)
RDE1116	RDE Ti/Titan-Elektrode	35	12	5.0	
RDE1211	RDE PTFE-Isolator/GC-Elektrode	35	12	5.0	
RDE1212	RDE PTFE-Isolator/Pt-Elektrode	35	12	6.0	
RDE1213	RDE PTFE-Isolator/Au-Elektrode	35	12	6.0	

Produkt-Nr.	Produktname	Länge (mm)	Isolator-Außendurchmesser (mm)	Ringabmessungen Außendurchmesser/Innendurchmesser (mm)	Scheibendurchmesser (mm)
RDE					
RDE0121	RDE GC/Glaskohlenelektrode	25	12	--	3.0
RDE0122	RDE GC/Glaskohlenelektrode	25	12	--	5.0
RDE0123	RDE Pt/Platin-Elektrode	25	12	--	3.0
RDE0124	RDE Au/Gold-Elektrode	25	12	--	3.0
RDE0125	RDE Cu/Kupfer-Elektrode	25	12	--	3.0
RDE0126	RDE Pd/Palladium-Elektrode	25	12	--	3.0
RDE0127	RDE Ti/Titan-Elektrode	25	12	--	5.0
RDE0221	RDE PTFE-Isolator/GC-Elektrode	25	12	4.0	3.0
RDE0222	RDE PTFE-Isolator/Pt-Elektrode	25	12	4.0	3.0
RDE0223	RDE PTFE-Isolator/Au-Elektrode	25	12	4.0	3.0

RRDE

RRDE0321	RRDE PTFE-Isolator/GC-Scheibe + Pt-Ring	25	12	7.0 / 5.0	4.0
RRDE0322	RRDE Pt-Scheibe + Pt-Ring	25	12	7.0 / 5.0	4.0
RRDE0323	RRDE Au-Scheibe + Pt-Ring	25	12	7.0 / 5.0	4.0

Produkt-Nr.	Produktname	Länge (mm)	Isolator-Außendurchmesser (mm)	Spezieller Isolator-Außendurchmesser (mm)	Scheibendurchmesser (mm)
RDE					
RDE0131	RDE GC/Glaskohlenelektrode	52.5	10	--	5.0
RDE0132	RDE Pt/Platin-Elektrode	52.5	10	--	5.0
RDE0133	RDE Au/Gold-Elektrode	52.5	10	--	5.0
RDE0134	RDE Cu/Kupfer-Elektrode	52.5	10	--	5.0
RDE0135	RDE Pd/Palladium-Elektrode	52.5	10	--	5.0
RDE0136	RDE Ti/Titan-Elektrode	52.5	10	--	5.0
RDE0231	RDE PTFE-Isolator/GC-Elektrode	52.5	10	6.0	5.0
RDE0232	RDE PTFE-Isolator/Pt-Elektrode	52.5	10	6.0	5.0
RDE0233	RDE PTFE-Isolator/Au-Elektrode	52.5	10	6.0	5.0