


# Versiegelter Backenbrecher: Hohe Effizienz, Umweltschutz, Sicherheit Und Zuverlässigkeit

Artikelnummer: KT-EPB



## Einführung

Entdecken Sie unseren versiegelten Backenbrecher: Hohe Effizienz, Umweltschutz, sichere und zuverlässige Zerkleinerung für Labore, Bergwerke und mehr.

[Mehr erfahren](#)

| Modell     | Größe der Einfüllöffnung (mm) | Aufgabeteilchengröße (mm) | Partikelgröße bei der Entleerung (mm) | Produktionskapazität (T/h) | Leistung (kw) |
|------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------|
| EP-2       | 60x100                        | <50                       | <8                                    | 0.15-0.5                   | 1.5           |
| EP-1       | 100x125                       | <80                       | 3-15                                  | 0.2-1.0                    | 3.0           |
| EP-3       | 125x150                       | <100                      | 3-25                                  | 0.5-1.2                    | 3.0           |
| EP-150x250 | 150x250                       | <125                      | <45                                   | 1.0-4.0                    | 5.5           |
| EP-250x400 | 250x400                       | <210                      | <80                                   | 5-16                       | 13            |