

Form Zum Versiegeln Und Entsiegeln Form Zum Versiegeln Von Knopfbatterien

Artikelnummer: PCKM



Einführung

Die einfache Versiegelungs- und Demontageform kann direkt auf gewöhnlichen Tablettenpressen verwendet werden, was Kosten spart, bequem und schnell ist und zum Verkapseln und Demontieren von Knopfbatterien verwendet werden kann. Andere Spezifikationen können angepasst werden.

[Mehr erfahren](#)

| Technische Daten | Form zum Versiegeln und Entsiegeln | Knopfbatterie-Verschlussform-1 | Knopfbatterie-Verschlussform-2 |
|-------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|
| Funktion der Form | Versiegeln und Entsiegeln | Versiegeln | Versiegeln |
| Versiegelungsdruck | Im Allgemeinen zwischen 0,8-1,2 Tonnen | | |
| Entfernungsdruck | In der Regel zwischen 0,4 t | / | |
| Abmessungen und Gewicht | / | Φ60*140mm(L*H) 1.85kg | |

Diagramm der Siegelformgröße