

# Optische Elektrolysezelle Für Seitenfenster

Artikelnummer: ELCOS



## Einführung

Erleben Sie zuverlässige und effiziente elektrochemische Experimente mit einer optischen Elektrolysezelle mit Seitenfenster. Diese Zelle zeichnet sich durch Korrosionsbeständigkeit und vollständige Spezifikationen aus, ist anpassbar und auf Langlebigkeit ausgelegt.

[Mehr erfahren](#)

Spezifikationen	50 ml ~ 1000 ml
Anwendbarer Temperaturbereich	0 ~ 60°C
Siegelform	Gewinde
Material	Glas + PTFE
Öffnungsloch der Elektrolysezelle	Drei Elektrodenlöcher (6 mm), zwei Luftlöcher (3 mm) und kundenspezifische Öffnungen sind verfügbar
Spezifikationen	50 ml ~ 1000 ml
Anwendbarer Temperaturbereich	0 ~ 60°C
Siegelform	Gewinde
Material	PTFE
Öffnungsloch der Elektrolysezelle	Drei Elektrodenlöcher (6 mm), zwei Luftlöcher (3 mm) und kundenspezifische Öffnungen sind verfügbar