

Labor-Backenbrecher

Artikelnummer: KT-EP



Einführung

Entdecken Sie den kleinen Backenbrecher für effizientes, flexibles und erschwingliches Brechen in Laboren und kleinen Minen. Ideal für Kohle, Erze und Gesteine. Erfahren Sie jetzt mehr!

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Marke	Kintek Solution
Modell	KT-EP
Zuführmaterial	Mittelhart, hart, spröde, zäh
Max. Zuführgröße	< 90 mm
Endfeinheit	< 2 mm (abhängig von Material & Spalteinstellung)
Durchsatz	Bis zu 300 kg/h
Spaltweiten-Einstellung	0 - 30 mm (Stufenlose Einstellung mit Skala)
Abmessungen Brecherbacken	90 x 90 mm
Stromversorgung	220V / 380V AC, 50-60Hz
Motorleistung	1,1 kW
Schutzart	IP65
Normen	CE-zertifiziert
Abmessungen (B x T x H)	302 x 660 x 688 mm (Haupteinheit)
Abmessungen mobiler Ständer	329 x 560 x 490 mm
Nettogewicht	160 kg