

## Sonderform Pressform

Artikelnummer: PMT



### Einführung

Entdecken Sie spezielle Hochdruck-Pressformen für verschiedene Anwendungen, von Keramik bis hin zu Automobilteilen. Ideal für präzises, effizientes Formen von verschiedenen Formen und Größen.

[Mehr erfahren](#)

Modell des Instruments	PMT
Form der Probe	
Erwärmung der Matrize	Legierter Werkzeugstahl :Cr12MoV
Härte des Eindringkörpers	HRC60-HRC62
Größe der Probe	Φ6[]Φ8[]Φ10[]Φ15[]Φ20mm(M)
Tiefe des Hohlraums	40mm (N)
Abmessungen	Φ53*120mm (L*H)
Gewicht	1.4Kg
Diagramm der hydraulischen Pulverpresse Größe	