

# Rostfreier Hochdruckreaktor

Artikelnummer: RE-1H



## Einführung

Entdecken Sie die Vielseitigkeit des Edelstahl-Hochdruckreaktors – eine sichere und zuverlässige Lösung für direkte und indirekte Erwärmung. Es besteht aus Edelstahl und hält hohen Temperaturen und Drücken stand. Erfahren Sie jetzt mehr.

[Mehr erfahren](#)

Modell	KRS-1	KRS-2	KRS-3	KRS-5	KRS-10	KRS-30
Reaktorvolumen	1L	2L	3L	5L	10-20L	30-50L
Arbeitsdruck	≤22 MPa					
Temperaturbereich	≤350°C					
Heizmethode	Elektroheizung					
Heizleistung	2 kW	2 kW	2,5 kW	4 kW	6 kW	9 kW
Mitreibende Kraft	80W	123W		185W	270W	
Rührgeschwindigkeit	10-800 U/min				10-500 U/min	
Regler	PID-Temperatur- und Geschwindigkeitsregelung mit Digitalanzeige					
Reaktormaterial	SS304/316L					
Hebemethode	Manuell/elektrisch					
Linermaterial	Optionaler PTFE-Liner					
Jacke	Optionale doppelagige Jacke					