

# Trockenes Pulver/Flüssigkeit Horizontale Kugelmühle Aus Edelstahl Keramik/Polyurethanauskleidung

Artikelnummer: KT-M



## Einführung

Entdecken Sie die vielseitige horizontale Pulver-/Flüssigkeitskugelmühle aus Edelstahl mit Keramik-/Polyurethanauskleidung. Ideal für die Keramik-, Chemie-, Metallurgie- und Baustoffindustrie. Hohe Mahlleistung und gleichmäßige Partikelgröße.

[Mehr erfahren](#)

Spezifikation	KT-M200	KT-M300	KT-M500	KT-M1000	KT-M1500	KT-M2000
Drehzahl der Schleiftrommel	50	50	45	35	32	30
Motorleistung(kw)	4	4	5.5	11	15	30
Fassungsvermögen der Mahltrommel	200L	300L	500L	1000L	1500L	2000L
Ladevolumen	90L	135L	220L	450L	700L	900L