

## Uv-Lampenwagen

Artikelnummer: KT-P05



### Introduction

Der UV-Lampenwagen besteht aus kaltgewalztem, mit Kunststoff besprühtem Blech und verfügt über eine Doppellampenstruktur; Es ist beweglich, faltbar und mit Universalrädern ausgestattet, was sehr bequem zu bedienen ist.

[Mehr erfahren](#)

Modell	KT-C-I	KT-B-I	KT-C-II	KT-B-II
Stromspannung	AC220V 50Hz			
Eingangsleistung	70VA		130VA	
Anzahl der Röhren	2x30W		4x30W	
Zeitbereich	0-120 Min			
UV-Wellenlänge	253,7 nm			
Bestrahlungsintensität	$\geq 90 \mu \text{ w/cm}^2$			
Einstellwinkel des Lampenarms	90° $\square$ 120° $\square$ 150°			
Äußere Packungsgröße (mm)	1160x410x370			
Gewicht	18kg		24kg	