

Vakuum-Dentalporzellan-Sinterofen

Artikelnummer: KT-DV10



Einführung

Erhalten Sie präzise und zuverlässige Ergebnisse mit dem Vakuum-Porzellanofen von KinTek. Es ist für alle Porzellanpulver geeignet und verfügt über eine hyperbolische Keramikofenfunktion, eine Sprachansage und eine automatische Temperaturkalibrierung.

[Mehr erfahren](#)

Heizgeschwindigkeit	200°C/min max. (392°F/Minute)
Maximale Temperatur	1200 °C max. (2283 °F)
Maximale Temperaturhaltezeit	2 Stunden
Vakuumniveau	1-101 %
Stromversorgung	100-120 V, 50/60 Hz, 230 V, 50/60 Hz
Nennstrom	14,5 Ampere bei 110 V, 7,0 Ampere bei 230 V
Nennleistung	maximal 1500 W
Abmessungen	H27cm x B36cm x T53cm
Brennkammerdurchmesser	9 cm (3,5 Zoll)
Reingewicht	20 kg
Gewicht mit Verpackung	23,5 kg