

## Wandmontierte Wasserdestillationsanlage

Artikelnummer: KT-C01



### Einführung

Das an der Wand montierte Wasserdestillationsgerät kann an der Wand installiert werden und ist darauf ausgelegt, kontinuierlich, automatisch und effizient hochwertiges destilliertes Wasser zu geringen wirtschaftlichen Kosten zu produzieren.

[Mehr erfahren](#)

Modell	KT-3,5~4,5 l/h
Stromversorgung	AC220V~240V/50Hz -60Hz
Wasserausstoß	3,5-4,5 l/h
Leistung	1,5 kW x2
Reingewicht	7 kg/Satz
Bruttogewicht	8kg/Satz
Kartongröße	740x400x140mm/Satz
Verdampfvolumen	5,5 Liter
PH Wert	5-6