

Ausrüstung Zur Aufbereitung Von Altkunststoff

Artikelnummer: WPRE



Introduction

Dieses Gerät wird durch einen horizontalen Rotationsheizofen beheizt, der für eine kontinuierliche Produktions- und Verarbeitungskapazität verwendet werden kann; 20–30 Tonnen/Tag können Reifenöl verarbeiten, um Diesel und Nebenprodukte zu produzieren.

[Mehr erfahren](#)

Modell	Täglicher Durchsatz	Kontinuierlich
LL-10	10 Tonnen/Tag	Kontinuierlich
LL-20	20 Tonnen/Tag	Kontinuierlich
LL-30	30 Tonnen/Tag	Kontinuierlich
LL-50	50 Tonnen/Tag	Kontinuierlich
LL-100	100 Tonnen/Tag	Kontinuierlich