



KINTEK SOLUTION

## Thermische Verdampfungsquellen Katalog

Kontaktieren Sie uns für weitere Kataloge von **Probenvorbereitung, Thermische Ausrüstung, Verbrauchsmaterialien und Materialien für das Labor, Biochemische Ausrüstung, usw**

# KINTEK SOLUTION

## UNTERNEHMENSPROFIL

### >>> Über uns

Kintek Solution Ltd ist eine technologieorientierte Organisation. Die Teammitglieder widmen sich der Erforschung der effizientesten und zuverlässigsten Technologie und Innovationen in der wissenschaftlichen Forschungsausrüstung, in Bereichen wie biochemischen Reaktionen, Erforschung neuer Materialien, Wärmebehandlung, Vakuumherzeugung, Kühlung sowie in der Pharmaindustrie und Ausrüstung zur Erdölförderung.

In den letzten 20 Jahren haben wir umfangreiche Erfahrungen auf diesem Gebiet der Forschungsausrüstung gesammelt. Wir sind in der Lage, sowohl die Ausrüstung als auch die Lösung gemäß den Bedürfnissen und Gegebenheiten unserer Kunden zu liefern. Wir haben auch viele Kundenausrüstungen entwickelt, die auf einen bestimmten Arbeitszweck zugeschnitten sind. Wir haben viele erfolgreiche Projekte an vielen Universitäten und Instituten in verschiedenen Ländern, wie Asien, Europa, Nord- und Südamerika, Australien und Neuseeland, dem Nahen Osten und Afrika.

Professionalität, schnelle Reaktionsfähigkeit, Fleiß und Aufrichtigkeit zeichnen die Arbeitseinstellung unserer Teammitglieder aus und verschaffen uns einen guten Ruf bei unseren Kunden.

Wir sind hier und bereit, unsere Kunden aus verschiedenen Ländern und Regionen zu bedienen und gemeinsam die effizienteste und zuverlässigste Technologie zu teilen!



## Molybdän/Wolfram/Tantal-Verdampfungsboot

Artikelnummer: KME01



### Einführung

Verdampferschiffchenquellen werden in thermischen Verdampfungsanlagen eingesetzt und eignen sich zur Abscheidung verschiedener Metalle, Legierungen und Materialien. Verdampferschiffchenquellen sind in verschiedenen Stärken aus Wolfram, Tantal und Molybdän erhältlich, um die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Stromquellen zu gewährleisten. Als Behälter dient es zur Vakuumverdampfung von Materialien. Sie können für die Dünnschichtabscheidung verschiedener Materialien verwendet werden oder sind so konzipiert, dass sie mit Techniken wie der Elektronenstrahlfertigung kompatibel sind.

[Mehr erfahren](#)

Länge 100 Breite 8 Dicke 0,2/0,3mm

Länge 100 Breite 15 Dicke 0,2/0,3/0,5mm

Länge 100 Breite 20 Dicke 0,2/0,3/0,5 mm

Rillengröße: Länge 50 tief 2,6

## Halbkugelförmiges Wolfram-/Molybdän-Verdampfungsboot

Artikelnummer: KME-YD



### Einführung

Wird zum Vergolden, Versilbern, Platinieren und Palladium verwendet und eignet sich für eine kleine Menge dünner Filmmaterialien. Reduzieren Sie die Verschwendung von Filmmaterialien und reduzieren Sie die Wärmeableitung.

[Mehr erfahren](#)

## Zusammenklappbares Molybdänboot/Tantalboot Mit Oder Ohne Abdeckung

Artikelnummer: KME-ZDZ




### Einführung

Molybdänboot ist ein wichtiger Träger für die Herstellung von Molybdänpulver und anderen Metallpulvern mit hoher Dichte, Schmelzpunkt, Festigkeit und Temperaturbeständigkeit.

[Mehr erfahren](#)

## Verdampfungsboot Für Organische Stoffe

Artikelnummer: KME-YJ



### Einführung

Das Verdampfungsboot für organische Stoffe ist ein wichtiges Hilfsmittel zur präzisen und gleichmäßigen Erwärmung bei der Abscheidung organischer Stoffe.

[Mehr erfahren](#)

## Verdampfungstiegel Für Organische Stoffe

Artikelnummer: KME-YJG



### Einführung

Ein Verdampfungstiegel für organische Stoffe, auch Verdampfungstiegel genannt, ist ein Behälter zum Verdampfen organischer Lösungsmittel in einer Laborumgebung.


[Mehr erfahren](#)

Tiegelgröße

13\*13mm / 18\*20mm / 25,4\*30mm / 25,4\*30mm / 10\*25mm

## Verdampferschiffchen Aus Aluminisierter Keramik

Artikelnummer: KME-DL



### Einführung

Gefäß zum Aufbringen dünner Schichten; verfügt über einen aluminiumbeschichteten Keramikkörper für verbesserte thermische Effizienz und chemische Beständigkeit, wodurch es für verschiedene Anwendungen geeignet ist.

[Mehr erfahren](#)

## Graphit-Verdampfungstiegel

Artikelnummer: KME07



### Einführung

Gefäße für Hochtemperaturanwendungen, bei denen Materialien zum Verdampfen bei extrem hohen Temperaturen gehalten werden, wodurch dünne Filme auf Substraten abgeschieden werden können.

[Mehr erfahren](#)

## Thermisch Verdampfer Wolframdraht

Artikelnummer: KME08




### Einführung

Es verfügt über einen hohen Schmelzpunkt, thermische und elektrische Leitfähigkeit sowie Korrosionsbeständigkeit. Es ist ein wertvolles Material für Hochtemperatur-, Vakuum- und andere Industrien.

[Mehr erfahren](#)

## Keramik-Verdampfungsboot-Set

Artikelnummer: KME09



### Einführung

Es kann zum Aufdampfen verschiedener Metalle und Legierungen verwendet werden. Die meisten Metalle können vollständig und verlustfrei verdampft werden.

Verdunstungskörbe sind wiederverwendbar.

[Mehr erfahren](#)

## Elektronenstrahlverdampfungs-Graphittiegel

Artikelnummer: KMS02



### Einführung

Eine Technologie, die hauptsächlich im Bereich der Leistungselektronik eingesetzt wird. Dabei handelt es sich um eine Graphitfolie, die durch Materialabscheidung mittels Elektronenstrahltechnologie aus Kohlenstoffquellenmaterial hergestellt wird.

[Mehr erfahren](#)

Abmessungen des Graphittiegels	35*17mm	35*22mm	40*20mm	42,5 * 19,5 mm	45*22,5mm	50*25mm	65*30mm
--------------------------------	---------	---------	---------	----------------	-----------	---------	---------

## Leitfähiger Bornitrid-Tiegel Mit Elektronenstrahlverdampfungsbeschichtung (Bn-Tiegel)

Artikelnummer: KES03



### Einführung

Hochreiner und glatt leitfähiger Bornitrid-Tiegel für die Elektronenstrahlverdampfungsbeschichtung mit hoher Temperatur- und Temperaturwechselleistung.

[Mehr erfahren](#)

Außendurchmesser	35mm	40mm	45mm	50mm	64,5 mm
Hoch	17mm	20mm	22,5 mm	25mm	35mm

## Elektronenstrahlverdampfungsbeschichtungs-Wolframtiegel / Molybdäntiegel

Artikelnummer: KMS04



### Einführung

Tiegel aus Wolfram und Molybdän werden aufgrund ihrer hervorragenden thermischen und mechanischen Eigenschaften häufig in Elektronenstrahlverdampfungsprozessen eingesetzt.

[Mehr erfahren](#)

Außendurchmesser und Höhe	30*15mm	34*20mm	35*17mm	40*17mm	42*19mm	45*22mm	50mm*22
---------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

## Tiegel Aus Bornitrid (Bn) - Gesintertes Phosphorpulver

Artikelnummer: KM-D01



### Einführung

Der mit Phosphorpulver gesinterte Tiegel aus Bornitrid (BN) hat eine glatte Oberfläche, ist dicht, schadstofffrei und hat eine lange Lebensdauer.

[Mehr erfahren](#)

Kapazität und Größe (Innen- und Außendurchmesser und Höhe)

- 2 ml (16 \* 12 \* 20 mm)
- 3 ml (20 \* 16 \* 18 mm)
- 5 ml (24 \* 20 \* 22 mm)
- 10 ml (28 \* 24 \* 30 mm)
- 20 ml (32 \* 26 \* 32 mm)
- 50 ml (47 \* 41 \* 45 mm)
- 100 ml (58 \* 50 \* 58 mm)

## Sechseckiges Bornitrid(Hbn)-Thermoelement-Schutzrohr

Artikelnummer: KM-D02



### Einführung

Sechseckige Bornitridkeramik ist ein aufstrebendes Industriematerial. Aufgrund seiner ähnlichen Struktur wie Graphit und vieler Ähnlichkeiten in der Leistung wird es auch „weißer Graphit“ genannt.

[Mehr erfahren](#)

## Abstandshalter Aus Sechseckigem Bornitrid (Hbn) - Nockenprofil Und Verschiedene Abstandshaltertypen

Artikelnummer: KE-D3




### Einführung

Sechseckige Bornitrid-Dichtungen (HBN) werden aus heißgepressten Bornitrid-Rohlingen hergestellt. Ähnliche mechanische Eigenschaften wie Graphit, jedoch mit ausgezeichneter elektrischer Beständigkeit.

[Mehr erfahren](#)

## Kohlenstoff-Graphit-Boot - Laborrohröfen Mit Abdeckung

Artikelnummer: KM-D10



### Einführung

Abgedeckte Kohlenstoff-Graphit-Boot-Laborrohröfen sind Spezialgefäße oder Gefäße aus Graphitmaterial, die für extrem hohe Temperaturen und chemisch aggressive Umgebungen ausgelegt sind.

[Mehr erfahren](#)

Durchmesser / Höhe / Länge / Dicke

35\*18\*100\*3,5mm

45\*150\*23\*5mm

## Kohlenstoffgraphitplatte - Isostatisch

Artikelnummer: KM-D11



### Einführung

Isostatischer Kohlenstoffgraphit wird aus hochreinem Graphit gepresst. Es ist ein ausgezeichnetes Material für die Herstellung von Raketendüsen, Verzögerungsmaterialien und reflektierenden Graphitmaterialien für Reaktoren.

[Mehr erfahren](#)

Dicke / Breite / Länge

1-50\*100\*100mm

## Molybdän/Wolfram/Tantal-Verdampferschiffchen - Sonderform

Artikelnummer: KME01-2



### Einführung

Das Wolframverdampfungsboot ist ideal für die Vakuumbeschichtungsindustrie und Sinteröfen oder Vakuumglühen. Wir bieten Wolfram-Verdampfungsboote an, die langlebig und robust sind, eine lange Betriebslebensdauer haben und eine gleichmäßige und gleichmäßige Verteilung der geschmolzenen Metalle gewährleisten.

[Mehr erfahren](#)



**Kintek Solution**

Hauptsitz: No.11 Changchun Road, Zhengzhou, China

